

Závit Kalibračný krúžok pre správne rozmery 6g, Závit: M30



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	486010 M30
GTIN	2050001037244
Trieda položky	48B

Popis

Prevedenie:

Brúsený prvý závit odstraňuje hrubé znečistenie na obrobku a zabraňuje predčasnému vylomeniu prvého závit. Vyhotovené podľa DIN 2279 – 2299.

Použitie:

Pre metrické ISO závit, vpravo DIN 13.

Norma:

Toleranzen und Abmaße nach **DIN ISO 1502**.

Upozornenie:

Závitové kalibre pre závit s inými stúpaniami, Withworth, trapézové, oblé, UNC, UNF, NPT závit a ľavé závit sa dodávajú na vyžiadanie.

Technický opis

Závit	M30
Stúpanie závitov	3,5 mm
Tolerančná trieda	6g
Kalibrácia	L12

Druh kalibru	dobrá strana kalibru
Tolerančné pole	g
Druh závitů	M
Norma	DIN 13
Kvalita	6
Druh produktu	Závitový kalibrační krúžok pre správny rozmer

Služby

Kalibrácia DAKKS Závitový kalibrační krúžok Maximálny Ø 100	028640 100
Kalibrácia Závitový kalibrační krúžok Maximálny Ø 60	028600 60