

Závit Medzný kaliber, Závit: M12



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	486000 M12
GTIN	2050001690975
Trieda položky	48B

Popis

Prevedenie:

Brúsený prvý závit odstraňuje hrubé znečistenie na obrobku a zabraňuje predčasnému vylomeniu prvého závit. Vyhotovenie podľa DIN 2279 – 2299.

Strana na správne a nepodarkové rozmery na jednej rukoväti (DIN 2240, časť 1, tvar R).

Strana na nepodarkové rozmery označená červenou farbou.

Použitie:

Pre metrické ISO závit, vpravo DIN 13.

Trieda tolerancie 6H (do M 1,4 = 5H).

Norma:

Toleranzen und Abmaße nach **DIN ISO 1502**.

Zvláštne príslušenstvo:

Medzný valčekový kaliber pre otvor jadra č. 486055.

Upozornenie:

Závitové kalibre pre závit s inými stúpaniami, Withworth, trapézové, oblé, UNC, UNF, NPT závit a ľavé závit sa dodávajú na vyžiadanie.

Technický opis

Tolerančná trieda	6H
Stúpanie závitov	1,75 mm
Závit	M12
Druh závit	M
Norma	DIN 13
Tolerančné pole	H

Kvalita	6
Druh kalibru	Strana nepodarkového rozmeru
Druh kalibru	dobrá strana kalibru
Kalibrácia	L10
Druh produktu	Závitový medzný kalibračný trň

Služby

Kalibrácia Medzný závitový kaliber Maximálny Ø 20	028550 20
Kalibrácia DAkKS Medzný závitový kaliber Maximálny Ø 90	028590 90