

Závit Medzný kaliber, TiN, Závit: M20



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	486008 M20
GTIN	2050001060501
Trieda položky	48B

Popis

Prevedenie:

Brúsený prvý závit odstraňuje hrubé znečistenie na obrobku a zabraňuje predčasnému vylomeniu prvého závit. Vyhotovenie podľa DIN 2279 – 2299.

Strana na správne a nepodarkové rozmery na jednej rukoväti (DIN 2240, časť 1, tvar R).

Strana na nepodarkové rozmery označená červenou farbou.

Dobrá strana s povrchovou úpravou TiN. Tým dosiahnutá výrazne dlhšia životnosť, drážka na nečistoty od M6.

Použitie:

Pre metrické ISO závit, vpravo DIN 13.

Trieda tolerancie 6H (do M 1,4 = 5H).

Norma:

Toleranzen und Abmaße nach **DIN ISO 1502**.

Upozornenie:

Závitové kalibre pre závit s inými stúpaniami, Withworth, trapézové, oblé, UNC, UNF, NPT závit a ľavé závit sa dodávajú na vyžiadanie.

Technický opis

Stúpanie závitov	2,5 mm
Závit	M20
Tolerančná trieda	6H
Norma	DIN 13
Druh závit	M
Kvalita	6

Tolerančné pole	H
Druh kalibru	Strana nepodarkového rozmeru
Druh kalibru	dobrá strana kalibru
Povrch Strany dobrých výrobkov	TiN
Kalibrácia	L10
Druh produktu	Závitový medzný kalibračný trň

Služby

Kalibrácia DAkkSMedzný závitový kaliber Maximálny Ø 90	028590 90
KalibráciaMedzný závitový kaliber Maximálny Ø 20	028550 20