

**3M Roloc™****Rúnový kotúč GB-DR, Ø 50,8 mm, Porovnanie zrnitosti: 80****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	554062 80
GTIN	30048011603545
Trieda položky	53M

**Popis****Prevedenie:**

**Systém rýchlej výmeny** s plastovým závitom (Roloc™, Combidisc® CDR) umožňuje bezpečnú výmenu brúsneho nástroja „jedným pohybom“ ruky v najkratšom čase.

Rúnové brúsne kotúče **s agresívnym brúsnym zrnom (CER)** Cubitron kombinované s odolnou tkaninou.

**Použitie:**

Na efektívne brúsenie malých plôch aj pri meniacich sa kontúrach. Zníženie nákladov na viacstupňové pracovné procesy vďaka skráteným časom výmeny.

Umožňuje **obrábanie** a **finálnu úpravu bez ostrapkov** s náradím. Vysoká hranová stabilita a dlhá životnosť. Optimálny na zlepšenie drsnosti po predbrúsení pomocou Cubitron™ II.

**Upozornenie:**

**Roloc™ Bristle Disc** nájdete pod číslom 573510 a nasl.

**Technický opis**

Stupeň jemnosti	velmi hrubý
Porovnanie zrnitosti	80
Prevedenie	coarse heavy duty
Ø kotúčov	50,8 mm
Brusivo	Brúsne zrno Cubitron™

Skratka pre brúsivo	Keramika
Podiel železa, síry a chlóru	< 0,1 %
Atribút Názov produktu	Ø 50,8 mm
Označenie výrobcu	GB-DR
maximálne otáčky	23000 min <sup>-1</sup>
Druh produktu	Brúsne rúno

## Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Alu mg	vhodný		
Oceľ < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný		
Oceľ < 1400 N/mm <sup>2</sup>	vhodný		
Oceľ < 55 HRC	vhodný		
Oceľ < 60 HRC	vhodný		
Oceľ < 67 HRC	vhodný		
INOX	vhodný		
Ti	vhodný		
GG(G)	vhodný		
CuZn	vhodný		
Plast, sklolaminát	vhodný		
Drevo	vhodný		
Kameň	podmienene vhodný		
Nátery	vhodný		
Uni	vhodný		
mokrú maximum	podmienene vhodný		
suché	vhodný		

## Príslušenstvo

Gumový brúsny tanier Ø stopky 6 mmstredný Vonkajší Ø 50	554092 50
Gumový brúsny tanier Ø stopky 6 mmstredne tvrdý Vonkajší Ø 50	554093 50
Gumový brúsny tanier Ø stopky 6 mmmäkká Vonkajší Ø 50	554091 50
Plastový brúsny tanier stopky Ø 6 mm Vonkajší Ø 50	554090 50
Gumový brúsny tanier Ø stopky 6 mmtvrdá Vonkajší Ø 50	554089 50