

3M Roloc™**Dokončovací kotúč s rúnom SC-DR, Ø 76,2 mm, Porovnanie zrnitosti: 100**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	554047 100
GTIN	30048011055320
Trieda položky	53M

Popis

Prevedenie:

Systém rýchlej výmeny s plastovým závitom (Roloc™, Combidisc® CDR) umožňuje bezpečnú výmenu brúsneho nástroja „jedným pohybom“ ruky v najkratšom čase.

Univerzálne a výkonné **nylonové rúno**.

Použitie:

Na čistenie, odmasťovanie, matovanie kovových povrchov.

Na efektívne brúsenie malých plôch aj pri meniacich sa kontúrach. Zníženie nákladov na viacstupňové pracovné procesy vďaka skráteným časom výmeny.

Upozornenie:

Roloc™ Bristle Disc nájdete pod číslom 573510 a nasl.

Technický opis

Stupeň jemnosti	hrubý
Porovnanie zrnitosti	100
Prevedenie	A coarse
Ø kotúčov	76,2 mm
Brusivo	Nylonové rúno
Skratka pre brusivo	A

Podiel železa, síry a chlóru	< 0,1 %
Atribút Názov produktu	Ø 76,2 mm
maximálne otáčky	18000 min ⁻¹
Druh produktu	Brúsne rúno

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Alu mg	vhodný		
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 1400 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 55 HRC	vhodný		
Oceľ < 60 HRC	vhodný		
Oceľ < 67 HRC	vhodný		
INOX	vhodný		
Ti	vhodný		
GG(G)	vhodný		
CuZn	vhodný		
Plast, sklolaminát	vhodný		
Drevo	vhodný		
Kameň	podmienene vhodný		
Nátery	vhodný		
Uni	vhodný		
mokrú maximum	podmienene vhodný		
suché	vhodný		

Príslušenstvo

Gumový brúsny tanier Ø stopky 6 mmstredný Vonkajší Ø 75

554092 75

Gumový brúsny tanier s upínaním M14tvrdá Vonkajší Ø 75	554088 75
Gumový brúsny tanier Ø stopky 6 mmmäkká Vonkajší Ø 75	554091 75
Plastový brúsny tanier stopky Ø 6 mm Vonkajší Ø 75	554090 75
Gumový brúsny tanier Ø stopky 6 mmtvrdá Vonkajší Ø 75	554089 75
Gumový brúsny tanier s upínaním M14tvrdá Vonkajší Ø 75	554094 75
Gumový brúsny tanier Ø stopky 6 mmstredne tvrdý Vonkajší Ø 75	554093 75