

3M Roloc™**Rúnový kotúč GB-DR, Ø 76,2 mm, Porovnanie zrnitosti: 50****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	554063 50
GTIN	30048011603576
Trieda položky	53M

Popis**Prevedenie:**

Systém rýchlej výmeny s plastovým závitom (Roloc™, Combidisc® CDR) umožňuje bezpečnú výmenu brúsneho nástroja „jedným pohybom“ ruky v najkratšom čase.

Rúnové brúsne kotúče **s agresívnym brúsnym zrnom (CER)** Cubitron kombinované s odolnou tkaninou.

Použitie:

Na efektívne brúsenie malých plôch aj pri meniacich sa kontúrach. Zníženie nákladov na viacstupňové pracovné procesy vďaka skráteným časom výmeny.

Umožňuje **obrábanie a finálnu úpravu bez ostrapkov** s náradím. Vysoká hranová stabilita a dlhá životnosť.

Upozornenie:

Roloc™ Bristle Disc nájdete pod číslom 573510 a nasl.

Technický opis

Prevedenie	coarse super duty
Porovnanie zrnitosti	50
Stupeň jemnosti	extra hrubý
Ø kotúčov	76,2 mm
Brusivo	Brúsne zrno Cubitron™

Skratka pre brúsivo	Keramika
Podiel železa, síry a chlóru	< 0,1 %
Atribút Názov produktu	Ø 76,2 mm
Označenie výrobcu	GB-DR
maximálne otáčky	18000 min ⁻¹
Druh produktu	Brúsne rúno

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Alu mg	vhodný		
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 1400 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 55 HRC	vhodný		
Oceľ < 60 HRC	vhodný		
Oceľ < 67 HRC	vhodný		
INOX	vhodný		
Ti	vhodný		
GG(G)	vhodný		
CuZn	vhodný		
Plast, sklolaminát	vhodný		
Drevo	vhodný		
Kameň	podmienene vhodný		
Nátery	vhodný		
Uni	vhodný		
mokrú maximum	podmienene vhodný		
suché	vhodný		

Príslušenstvo

Gumový brúsny tanier Ø stopky 6 mmstredne tvrdý Vonkajší Ø 75	554093 75
Gumový brúsny tanier s upínaním M14tvrdá Vonkajší Ø 75	554094 75
Gumový brúsny tanier Ø stopky 6 mmmäkká Vonkajší Ø 75	554091 75
Gumový brúsny tanier Ø stopky 6 mmstredný Vonkajší Ø 75	554092 75
Plastový brúsny tanier stopky Ø 6 mm Vonkajší Ø 75	554090 75
Gumový brúsny tanier Ø stopky 6 mmtvrda Vonkajší Ø 75	554089 75
Gumový brúsny tanier s upínaním M14tvrdá Vonkajší Ø 75	554088 75