

**Garant****Frézovacie teliesko Z7 – stredný, krížové ozubenie, HM, Typ: E0307****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	546900 E0307
GTIN	4045197156808
Trieda položky	51D

**Popis****Prevedenie:**

**GARANT** frézovacie kolíky sa vyrábajú z vysoko výkonných karbidov s vysokou húževnatosťou a maximálnou stabilitou reznej hrany výlučne na najmodernejších CNC strojoch. Stopka je vyrobená z ocele, keď je priemer hlavy väčší ako priemer stopky, v opačnom prípade je tiež vyrobená zo spekaného karbidu.

HM malé frézovacie kolíky so stopkou  $\varnothing$  3 mm. **Tvar kvapky** (TRE).

**Použitie:**

Vhodné pre takmer všetky materiály v manuálnych aj priemyselných robotických aplikáciách. Na odhrotovanie, zrážanie hrán, upravovanie, opracovanie zvarov a povrchov.

**Technický opis**

Tvar	E0307
Druh ozubenia	krížové brity
Ozubenie skratka	Z7
$\varnothing$ hlavy	3 mm
Stupeň jemnosti ozubenia	stredný
Popis tvaru	kvapka
Celková dĺžka	40 mm
$\varnothing$ stopky	3 mm
Dĺžka hlavy	7 mm
Rezný materiál	HM
Druh produktu	Technická fréza

**Údaje o uživateli**

	<b>Zhoda</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Kód ISO</b>
Oceľ < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný		
Oceľ < 1400 N/mm <sup>2</sup>	vhodný		
Oceľ < 55 HRC	vhodný		
Oceľ < 60 HRC	vhodný		
INOX	podmienene vhodný		
Ti	podmienene vhodný		
GG(G)	vhodný		
Uni	vhodný		