

## Závit Kalibračný krúžok pre nepodarkové rozmery 6g, Závit: M14



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	486050 M14
GTIN	2050001037350
Trieda položky	48B

### Popis

**Prevedenie:**

Brúsený prvý závit odstraňuje hrubé znečistenie na obrobku a zabraňuje predčasnému vylomeniu prvého závit. Vyhotovené podľa DIN 2279 – 2299.

**Použitie:**

Pre metrické ISO závit, vpravo DIN 13.

**Norma:**

Toleranzen und Abmaße nach **DIN ISO 1502**.

**Upozornenie:**

Závitové kalibre pre závit s inými stúpaniami, Withworth, trapézové, oblé, UNC, UNF, NPT závit a ľavé závit sa dodávajú na vyžiadanie.

### Technický opis

Závit	M14
Stúpanie závitov	2 mm
Tolerančná trieda	6g
Kalibrácia	L12

Tolerančné pole	g
Druh kalibru	Strana nepodarkového rozmeru
Norma	DIN 13
Druh závitu	M
Kvalita	6
Druh produktu	Závitový kalibračný krúžok pre nepodarkový rozmer

## Služby

Kalibrácia Závitový kalibračný krúžok Maximálny Ø 20	028600 20
Kalibrácia DAkkS Závitový kalibračný krúžok Maximálny Ø 100	028640 100