

Závit Kalibračný krúžok pre správne rozmery 6g, Závit: M14**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	486010 M14
GTIN	2050001037183
Trieda položky	48B

Popis**Prevedenie:**

Brúsený prvý závit odstraňuje hrubé znečistenie na obrobku a zabraňuje predčasnému vylomeniu prvého závit. Vyhotovenie podľa DIN 2279 – 2299.

Použitie:

Pre metrické ISO závit, vpravo DIN 13.

Norma:

Toleranzen und Abmaße nach **DIN ISO 1502**.

Upozornenie:

Závitové kalibre pre závit s inými stúpaniami, Withworth, trapézové, oblé, UNC, UNF, NPT závit a ľavé závit sa dodávajú na vyžiadanie.

Technický opis

Tolerančná trieda	6g
Závit	M14
Stúpanie závitov	2 mm
Kalibrácia	L12

Tolerančné pole	g
Druh kalibru	dobrá strana kalibru
Norma	DIN 13
Druh závitů	M
Kvalita	6
Druh produktu	Závitový kalibrační krůžok pre správny rozmer

Služby

Kalibrácia Závitový kalibrační krůžok Maximální Ø 20	028600 20
Kalibrácia DAkkS Závitový kalibrační krůžok Maximální Ø 100	028640 100