

3M Roloc™**Čistiaci kotúč (A), Ø 50,8 mm, prevedenie rúna: MED**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	554064 MED
GTIN	50048011641909
Trieda položky	53M

Popis

Prevedenie:

Systém rýchlej výmeny s plastovým závitom (Roloc™, Combidisc® CDR) umožňuje bezpečnú výmenu brúsneho nástroja „jedným pohybom“ ruky v najkratšom čase.

Kotúče na hrubé čistenie so syntetickým nylonovým rúnom s rovnomerne osadeným brúsnym zrnom. Otvorená štruktúra, nezanáša sa. Kombinuje **cistenie s presným dokoncením**.

Použitie:

Na efektívne brúsenie malých plôch aj pri meniacich sa kontúrach. Zníženie nákladov na viacstupňové pracovné procesy vďaka skráteným časom výmeny.

Na odhrdzavenie, odstraňovanie náterov, čistenie zvarových spojov a odstraňovanie povrchových nečistôt.

Upozornenie:

Roloc™ Bristle Disc nájdete pod číslom 573510 a nasl.

Technický opis

maximálne otáčky	18000 min ⁻¹
Stupeň jemnosti	hrubý
Stupeň tvrdosti	stredný
Označenie 3M	BF-DR

Ø kotúčov	50,8 mm
Brusivo	Normálny korund (A)
Skratka pre brusivo	A
Podiel železa, síry a chlóru	< 0,1 %
Atribút Názov produktu	Ø 50,8 mm
Druh produktu	Hrubé čistiace rúno

Údaje o užívatelovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Alu mg	vhodný		
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 1400 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 55 HRC	vhodný		
Oceľ < 60 HRC	vhodný		
Oceľ < 67 HRC	vhodný		
INOX	vhodný		
Ti	vhodný		
GG(G)	vhodný		
CuZn	vhodný		
Plast, sklolaminát	vhodný		
Drevo	vhodný		
Kameň	podmienenene vhodný		
Nátery	vhodný		
Uni	vhodný		
mokrú maximum	podmienenene vhodný		
suché	vhodný		

Príslušenstvo

Gumový brúsny tanier Ø stopky 6 mmtvrdá Vonkajší Ø 50	554089 50
Plastový brúsny tanier stopky Ø 6 mm Vonkajší Ø 50	554090 50
Gumový brúsny tanier Ø stopky 6 mmstredne tvrdý Vonkajší Ø 50	554093 50
Gumový brúsny tanier Ø stopky 6 mmmäkká Vonkajší Ø 50	554091 50
Gumový brúsny tanier Ø stopky 6 mmstredný Vonkajší Ø 50	554092 50