

**Závit Kalibračný krúžok pre nepodarkové rozmery 6g, Závit: M3,5****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	486050 M3,5
GTIN	2050001037282
Trieda položky	48B

**Popis****Prevedenie:**

Brúsený prvý závit odstraňuje hrubé znečistenie na obrobku a zabraňuje predčasnému vylomeniu prvého závit. Vyhotovenie podľa DIN 2279 – 2299.

**Použitie:**

Pre metrické ISO závit, vpravo DIN 13.

**Norma:**

Toleranzen und Abmaße nach **DIN ISO 1502**.

**Upozornenie:**

Závitové kalibre pre závit s inými stúpaniami, Withworth, trapézové, oblé, UNC, UNF, NPT závit a ľavé závit sa dodávajú na vyžiadanie.

**Technický opis**

Závit	M3,5
Stúpanie závitov	0,6 mm
Tolerančná trieda	6g
Kalibrácia	L12

Druh kalibru	Strana nepodarkového rozmeru
Tolerančné pole	g
Norma	DIN 13
Druh závitu	M
Kvalita	6
Druh produktu	Závitový kalibračný krúžok pre nepodarkový rozmer

## Služby

Kalibrácia DAKKS Závitový kalibračný krúžok Maximálny Ø 100	028640 100
Kalibrácia Závitový kalibračný krúžok Maximálny Ø 20	028600 20