

Závit Kalibračný krúžok pre nepodarkové rozmery 6g, Závit: M18



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	486050 M18
GTIN	2050001037374
Trieda položky	48B

Popis

Prevedenie:

Brúsený prvý závit odstraňuje hrubé znečistenie na obrobku a zabraňuje predčasnému vylomeniu prvého závit. Vyhotovenie podľa DIN 2279 – 2299.

Použitie:

Pre metrické ISO závit, vpravo DIN 13.

Norma:

Toleranzen und Abmaße nach **DIN ISO 1502**.

Upozornenie:

Závitové kalibre pre závit s inými stúpaniami, Withworth, trapézové, oblé, UNC, UNF, NPT závit a ľavé závit sa dodávajú na vyžiadanie.

Technický opis

Závit	M18
Tolerančná trieda	6g
Stúpanie závitov	2,5 mm
Kalibrácia	L12

Druh kalibru	Strana nepodarkového rozmeru
Tolerančné pole	g
Druh závitu	M
Norma	DIN 13
Kvalita	6
Druh produktu	Závitový kalibračný krúžok pre nepodarkový rozmer

Služby

Kalibrácia Závitový kalibračný krúžok Maximálny Ø 20	028600 20
Kalibrácia DAkkS Závitový kalibračný krúžok Maximálny Ø 100	028640 100