

Závit Kalibračný krúžok pre nepodarkové rozmery 6g, Závit: M20



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 486050 M20 |
| GTIN | 2050001037381 |
| Trieda položky | 48B |

Popis

Prevedenie:

Brúsený prvý závit odstraňuje hrubé znečistenie na obrobku a zabraňuje predčasnému vylomeniu prvého závit. Vyhotovenie podľa DIN 2279 – 2299.

Použitie:

Pre metrické ISO závit, vpravo DIN 13.

Norma:

Toleranzen und Abmaße nach **DIN ISO 1502**.

Upozornenie:

Závitové kalibre pre závit s inými stúpaniami, Withworth, trapézové, oblé, UNC, UNF, NPT závit a ľavé závit sa dodávajú na vyžiadanie.

Technický opis

| | |
|-------------------|--------|
| Závit | M20 |
| Tolerančná trieda | 6g |
| Stúpanie závitov | 2,5 mm |
| Kalibrácia | L12 |

| | |
|-----------------|---|
| Druh kalibru | Strana nepodarkového rozmeru |
| Tolerančné pole | g |
| Druh závitu | M |
| Norma | DIN 13 |
| Kvalita | 6 |
| Druh produktu | Závitový kalibračný krúžok pre nepodarkový rozmer |

Služby

| | |
|---|------------|
| Kalibrácia DAKKS Závitový kalibračný krúžok Maximálny Ø 100 | 028640 100 |
| Kalibrácia Závitový kalibračný krúžok Maximálny Ø 20 | 028600 20 |