



## Vejárovitý brúsny kotúč na hliník, POLIFAN-CURVE (A), Plátok Ø × šírka: 115X16mm



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	566327 115X16
GTIN	4007220851968
Trieda položky	55P

### Popis

#### Prevedenie:

Vejárovitý brúsny kotúč pre náročné spracovanie kútových zvarov. **Radiálny dizajn so špeciálnym usporiadaním lamiel** umožňuje optimálne využitie brúsneho materiálu v rádiuse. Vysoký úber, dlhá životnosť a rozmerová stálosť.

**SGP CURVE-ALU (A)** v zrne 40 pre hliník a neželezné kovy bez upchávania a nežiadúcich zvyškov.

#### Použitie:

**Precízne brúsenie geometrií kútových zvarov**, zrážanie hrán, odhrotovanie. Široké vyhotovenie (L) na kútové zvary >8 mm.

### Technický opis

Šírka v polomere	14 mm
Popis tvaru	radiálny
Šírka kotúča	16 mm
pre polomery kútového zvaru	> 8 mm

Zrnitosť	40
Ø otvora	22,23 mm
Ø kotúčov	115 mm
Skratka pre brúsivo	A
Podiel železa, síry a chlóru	< 0,1 %
optimalizované pre materiál	Hliník
optimalizované pre materiál	Neželezné a pestré kovy
maximálna obvodová rýchlosť	80 m/s
Druh produktu	Vejárovitý brúsny kotúč

### Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Alu mg	vhodný		
CuZn	vhodný		
suché	vhodný		