

**3M Roloc™****Kompaktný kotúč XL-UR, Ø 76,2 mm, Porovnanie zrnitosti: 180/2****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	554067 180/2
GTIN	30048011171860
Trieda položky	53M

**Popis****Prevedenie:**

**Systém rýchlej výmeny** s plastovým závitom (Roloc™, Combidisc® CDR) umožňuje bezpečnú výmenu brúsneho nástroja „jedným pohybom“ ruky v najkratšom čase.

Vláknové rúno so živickou spojeným brúsivom, **zlisovaná kotúčová forma**.

**Použitie:**

Na efektívne brúsenie malých plôch aj pri meniacich sa kontúrach. Zníženie nákladov na viacstupňové pracovné procesy vďaka skráteným časom výmeny.

Mimoriadne vhodné na **jemné brúsenie a odhľovanie**. Zanecháva **jemný povrch** a znižuje drsnosť všetkých materiálov.

**Upozornenie:**

**Roloc™ Bristle Disc** nájdete pod číslom 573510 a nasl.

**Technický opis**

Stupeň jemnosti	stredný
Prevedenie	2 A medium
Stupeň tvrdosti	mäkká
Ø kotúčov	76,2 mm
Skratka pre brúsivo	A

Brusivo	Normálny korund (A)
Podiel železa, síry a chlóru	< 0,1 %
Atribút Názov produktu	Ø 76,2 mm
Označenie výrobcu	XL-DR
maximálne otáčky	15000 min <sup>-1</sup>
Druh produktu	Kompaktný kotúč

## Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Alu mg	vhodný		
Oceľ < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný		
Oceľ < 1400 N/mm <sup>2</sup>	vhodný		
Oceľ < 55 HRC	vhodný		
Oceľ < 60 HRC	vhodný		
Oceľ < 67 HRC	vhodný		
INOX	vhodný		
Ti	vhodný		
GG(G)	vhodný		
CuZn	vhodný		
Plast, sklolaminát	vhodný		
Drevo	vhodný		
Kameň	podmienene vhodný		
Nátery	vhodný		
Uni	vhodný		
mokrú maximum	podmienene vhodný		
suché	vhodný		

## Príslušenstvo

Gumový brúsny tanier s upínaním M14tvrdá Vonkajší Ø 75	554088 75
Gumový brúsny tanier Ø stopky 6 mmstredne tvrdý Vonkajší Ø 75	554093 75
Gumový brúsny tanier Ø stopky 6 mmtvrdá Vonkajší Ø 75	554089 75
Gumový brúsny tanier s upínaním M14tvrdá Vonkajší Ø 75	554094 75
Gumový brúsny tanier Ø stopky 6 mmmäkká Vonkajší Ø 75	554091 75
Gumový brúsny tanier Ø stopky 6 mmstredný Vonkajší Ø 75	554092 75
Plastový brúsny tanier stopky Ø 6 mm Vonkajší Ø 75	554090 75