

3M Roloc™**Kompaktný kotúč XL-UR, Ø 76,2 mm, Porovnanie zrnitosti: 180/6****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	554067 180/6
GTIN	30048011171914
Trieda položky	53M

Popis**Prevedenie:**

Systém rýchlej výmeny s plastovým závitom (Roloc™, Combidisc® CDR) umožňuje bezpečnú výmenu brúsneho nástroja „jedným pohybom“ ruky v najkratšom čase.

Vláknové rúno so živickou spojeným brúsivom, **zlisovaná kotúčová forma**.

Použitie:

Na efektívne brúsenie malých plôch aj pri meniacich sa kontúrach. Zníženie nákladov na viacstupňové pracovné procesy vďaka skráteným časom výmeny.

Mimoriadne vhodné na **jemné brúsenie a odhľovanie**. Zanecháva **jemný povrch** a znižuje drsnosť všetkých materiálov.

Upozornenie:

Roloc™ Bristle Disc nájdete pod číslom 573510 a nasl.

Technický opis

Stupeň tvrdosti	stredný
Prevedenie	6 A medium
Stupeň jemnosti	stredný
Ø kotúčov	76,2 mm
Skratka pre brúsivo	A

Brusivo	Normálny korund (A)
Podiel železa, síry a chlóru	< 0,1 %
Atribút Názov produktu	Ø 76,2 mm
Označenie výrobcu	XL-DR
maximálne otáčky	15000 min ⁻¹
Druh produktu	Kompaktný kotúč

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Alu mg	vhodný		
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 1400 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 55 HRC	vhodný		
Oceľ < 60 HRC	vhodný		
Oceľ < 67 HRC	vhodný		
INOX	vhodný		
Ti	vhodný		
GG(G)	vhodný		
CuZn	vhodný		
Plast, sklolaminát	vhodný		
Drevo	vhodný		
Kameň	podmienene vhodný		
Nátery	vhodný		
Uni	vhodný		
mokrú maximum	podmienene vhodný		
suché	vhodný		

Príslušenstvo

Gumový brúsny tanier s upínaním M14tvrdá Vonkajší Ø 75	554088 75
Gumový brúsny tanier Ø stopky 6 mmtvrdá Vonkajší Ø 75	554089 75
Plastový brúsny tanier stopky Ø 6 mm Vonkajší Ø 75	554090 75
Gumový brúsny tanier Ø stopky 6 mmmäkká Vonkajší Ø 75	554091 75
Gumový brúsny tanier Ø stopky 6 mmstredný Vonkajší Ø 75	554092 75
Gumový brúsny tanier Ø stopky 6 mmstredne tvrdý Vonkajší Ø 75	554093 75
Gumový brúsny tanier s upínaním M14tvrdá Vonkajší Ø 75	554094 75