

HOLEX**Gumový brúsny tanier Ø stopky 6 mm stredne tvrdý, Vonkajší Ø: 75mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 554093 75 |
| GTIN | 4045197526250 |
| Trieda položky | 52E |

Popis

Prevedenie:

Na upnutie brúsnych kotúčov so **systemom rýchleho upínania vonkajším závitom (Roloc™, Combidisc®)**.

Gumený brúsny tanier s integrovaným **1/4-palcovým upínačom a 6 mm stopkou**. Montáž na vreteno M14 s adaptérom č. 554081.

Použitie:

Na efektívne brúsenie malých plôch aj pri meniacich sa kontúrach. Zníženie nákladov na viacstupňové pracovné procesy vďaka skráteným časom výmeny.

Upozornenie:

Vhodné uhlové brúsky nájdete pod číslom 079325.

Technický opis

| | |
|------------------------------|------------------------------------|
| maximálne otáčky | 20000 min ⁻¹ |
| Vonkajší Ø | 75 mm |
| Ø stopky | 6 mm |
| Upínanie zo strany nástrojov | Rýchlopínací systém vonkajší závit |

Upínanie strojové

Ø stopky 6 mm

Druh produktu

Oporný tanier