

Garant**Vejárovitý brúsny kotúč Rúno, Ø 115 mm, Porovnanie zrnitosti: 180****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	566330 180
GTIN	4045197488862
Trieda položky	56Z

Popis**Prevedenie:**

Rúnový vejárovitý kotúč s **rozčleneným brúsnym rúnom** na tanieri zo sklenej tkaniny.

Použitie:

- Na konečnú úpravu povrchov.
- Na odstránenie nábehovej farby, čistenie a ľahké začistenie zvarov.
- Na jemné brúsenie veľkých plôch a na finálne opracovanie.

Odporúčané otáčky 5000 – 5800 min⁻¹.

Technický opis

Porovnanie zrnitosti	180
Ø otvora	22,23 mm
Stupeň jemnosti	stredný
Popis tvaru	šikmý
Farba	cervená
Ø kotúčov	115 mm
Skratka pre brúsivo	A

Podiel železa, síry a chlóru	< 0,1 %
Atribút Názov produktu	Ø 115 mm
optimalizované pre materiál	INOX
maximálna obvodová rýchlosť	80 m/s
maximálne otáčky	13300 min ⁻¹
Druh produktu	Vejárovitý brúsny kotúč

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Alu mg	vhodný		
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 1400 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 55 HRC	vhodný		
Oceľ < 60 HRC	vhodný		
Oceľ < 67 HRC	vhodný		
INOX	vhodný		
Ti	vhodný		
GG(G)	vhodný		
Plast, sklolaminát	vhodný		
Nátery	vhodný		
Uni	vhodný		
suché	vhodný		