

**Vejárovitý brúsny kotúč na ocel', POLIFAN-CURVE (ZA), Plátok Ø × šírka:
125X14mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	566320 125X14
GTIN	4007220790151
Trieda položky	55P

Popis**Prevedenie:**

Vejárovitý brúsny kotúč pre náročné spracovanie kútových zvarov. **Radiálny dizajn so špeciálnym usporiadaním lamiel** umožňuje optimálne využitie brúsneho materiálu v rádiuse. Vysoký úber, dlhá životnosť a rozmerová stálosť.

SGP CURVE STEELOX (ZA) so zrnitosťou 40 pre vysoký obrábací výkon.

Použitie:

Precízne brúsenie geometrií kútových zvarov, zrážanie hrán, odhrotovanie. Stredne široké vyhotovenie (M) na kútové zvary >5 mm.

Technický opis

Šírka kotúča	14 mm
Popis tvaru	radiálny
pre polomery kútového zvaru	> 5 mm
Ø otvora	22,23 mm
Zrnitosť	40

Šírka v polomere	11 mm
Ø kotúčov	125 mm
Skratka pre brúsivo	ZA
Podiel železa, síry a chlóru	< 0,1 %
optimalizované pre materiál	Oceľ
maximálna obvodová rýchlosť	80 m/s
Druh produktu	Vejárovitý brúsny kotúč

Údaje o užívatel'ovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 1400 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 55 HRC	vhodný		
Oceľ < 60 HRC	vhodný		
Oceľ < 67 HRC	vhodný		
INOX	podmienene vhodný		
Ti	podmienene vhodný		
GG(G)	podmienene vhodný		
suché	vhodný		