

**Lamelový kotúč SLTflex (ZA), držiak M14, Ø 115 mm, Zrnitosť: 40****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	566300 40
GTIN	4027497309122
Trieda položky	53L

Popis**Prevedenie:**

Lamely v tvare polmesiaca (patentované) sú radiálne spojené s vysoko pevnostným jadrom zo sklolaminátu. Vďaka **konštrukcii bez dosiek** je výstupok dosky **extrémne veľký**. Veľmi vysoká hustota povrchu. M14 závitový upínač, **nie je potrebná upínacia matica**.

Zirkónový korund (ZA) s brúsnyim aktívnym krycím spojivom pre **univerzálne použitie**.

Použitie:

Na prácu **na ťažko prístupných miestach**, brúsenie kontúr a na **brúsenie kútových zvarov**. Dlhý výstupok klapky umožňuje **jemné brúsenie**.

Technický opis

Popis tvaru	šikmý s lamelovým presahom
Zrnitosť	40
Ø kotúčov	115 mm
Skratka pre brúsivo	ZA
Podiel železa, síry a chlóru	< 0,1 %

Atribút Názov produktu	Ø 115 mm
Závit	M14
optimalizované pre materiál	Oceľ
maximálna obvodová rýchlosť	80 m/s
Druh produktu	Vejárovitý brúsny kotúč

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 1400 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 55 HRC	vhodný		
Oceľ < 60 HRC	vhodný		
Oceľ < 67 HRC	vhodný		
INOX	podmienene vhodný		
Ti	podmienene vhodný		
GG(G)	podmienene vhodný		
suché	vhodný		