

**Garant****Špirálové vrtáky HSS-E č. 1 14500 ako súprava na doplnenie, TiAlN, Typ: 1-13****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	115355 1-13
GTIN	4045197197634
Trieda položky	11B

**Popis****Prevedenie:**

Skladá sa zo špirálových vrtákov DIN 338.

**Zosilnené rozširovanie jadra.**

So zahrotením tvar C.

**Technický opis**

Rozsah vrtania	1 - 13 mm
Počet vrtákov	25
Vždy stúpajúce vrtanie	0,5 mm
Stopka	Valcová stopka
Počet rezných hrán Z	2
Povrchová úprava	TiAlN
Rezný materiál	HSS E
Norma	DIN 338
Tolerancia menovitého Ø	h8

Uhol špičky	130 Stupeň
Uhol sklonu zubov	35 Stupeň
Vnútorne chladenie	nie
s kazetou	nie
Farebný krúžok	modrá
Druh produktu	Špirálový vrták

### Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Oceľ < 750 N/mm <sup>2</sup>	podmienene vhodný	37	P
Oceľ < 900 N/mm <sup>2</sup>	podmienene vhodný	31	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	15	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	12	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	6	S
Olej	vhodný		
mokrý maximum	vhodný		

### Príslušenstvo

Špirálový vrták HSS-E Ø DC h8 10	114500 10
Špirálový vrták HSS-E Ø DC h8 8,5	114500 8,5
Špirálový vrták HSS-E Ø DC h8 1,5	114500 1,5
Špirálový vrták HSS-E Ø DC h8 7	114500 7
Špirálový vrták HSS-E Ø DC h8 4	114500 4
Špirálový vrták HSS-E Ø DC h8 11,5	114500 11,5
Špirálový vrták HSS-E Ø DC h8 9,5	114500 9,5
Špirálový vrták HSS-E Ø DC h8 4,5	114500 4,5
Špirálový vrták HSS-E Ø DC h8 12,5	114500 12,5
Špirálový vrták HSS-E Ø DC h8 3	114500 3

Špirálový vrták HSS-E Ø DC h8 8	114500 8
Špirálový vrták HSS-E Ø DC h8 2	114500 2
Špirálový vrták HSS-E Ø DC h8 5	114500 5
Špirálový vrták HSS-E Ø DC h8 11	114500 11
Špirálový vrták HSS-E Ø DC h8 3,5	114500 3,5
Špirálový vrták HSS-E Ø DC h8 10,5	114500 10,5
Špirálový vrták HSS-E Ø DC h8 7,5	114500 7,5
Špirálový vrták HSS-E Ø DC h8 13	114500 13
Špirálový vrták HSS-E Ø DC h8 5,5	114500 5,5
Špirálový vrták HSS-E Ø DC h8 6,5	114500 6,5
Špirálový vrták HSS-E Ø DC h8 9	114500 9
Špirálový vrták HSS-E Ø DC h8 6	114500 6
Špirálový vrták HSS-E Ø DC h8 1	114500 1
Špirálový vrták HSS-E Ø DC h8 12	114500 12
Špirálový vrták HSS-E Ø DC h8 2,5	114500 2,5