

**Garant****Vejárovitý brúsny kotúč Rúno, Ø 115 mm, Porovnanie zrnitosti: 280****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	566330 280
GTIN	4045197488879
Trieda položky	56Z

**Popis****Prevedenie:**

Rúnový vejárovitý kotúč s **rozčleneným brúsnym rúnom** na tanieri zo sklenej tkaniny.

**Použitie:**

- **Na konečnú úpravu povrchov.**
- **Na odstránenie nábehovej farby, čistenie a ľahké začistenie zvarov.**
- **Na jemné brúsenie veľkých plôch a na finálne opracovanie.**

Odporúčané otáčky 5000 – 5800 min<sup>-1</sup>.

**Technický opis**

Porovnanie zrnitosti	280
Ø otvora	22,23 mm
Farba	modrá
Stupeň jemnosti	jemná
Popis tvaru	šikmý
Ø kotúčov	115 mm
Skratka pre brúsivo	A

Podiel železa, síry a chlóru	< 0,1 %
Atribút Názov produktu	Ø 115 mm
optimalizované pre materiál	INOX
maximálna obvodová rýchlosť	80 m/s
maximálne otáčky	13300 min <sup>-1</sup>
Druh produktu	Vejárovitý brúsny kotúč

### Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Alu mg	vhodný		
Oceľ < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný		
Oceľ < 1400 N/mm <sup>2</sup>	vhodný		
Oceľ < 55 HRC	vhodný		
Oceľ < 60 HRC	vhodný		
Oceľ < 67 HRC	vhodný		
INOX	vhodný		
Ti	vhodný		
GG(G)	vhodný		
Plast, sklolaminát	vhodný		
Nátery	vhodný		
Uni	vhodný		
suché	vhodný		