

3M Roloc™**Súprava s rýchlovýmenným systémom, Ø 50,8 mm, Typ: PREMIUM****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	554080 PREMIUM
GTIN	4046719797349
Trieda položky	53M

Popis**Prevedenie:**

Systém rýchlej výmeny Roloc™ umožňuje bezpečnú výmenu brúsneho nástroja „jedným pohybom“ ruky v najkratšom čase.

Sortiment rýchlovýmenného systému 3M Roloc™ pre viacstupňové brúsne procesy s **optimálne nastavenými krokmi opracovania**. Vysoko výkonná súprava na optimalizáciu výkonu brúsenia a výsledkov na povrchu. **Brúsne kotúče 984F-Cubitron II** pre maximálny úber. **Rúnové kotúče GB-DR** na zníženie počtu škrabancov po brúsení, **kompaktné brúsne kotúče XL-DR** (6 A med, 2 S fine) pre rovnomerný a lesklý povrch. **Kotúče na hrubé cistenie XT-DR** a **kefy RD-ZB Bristle** na náročné cistiace práce.

Použitie:

Na efektívne brúsenie malých plôch aj pri meniacich sa kontúrach. Zníženie nákladov na viacstupňové pracovné procesy vďaka skráteným časom výmeny.

Rozsah balenia:

Vysoko výkonná súprava na optimalizáciu výkonu brúsenia a výsledkov na povrchu. **Brúsne kotúče 984F-Cubitron II** pre maximálny úber. **Rúnové kotúče GB-DR** na zníženie počtu škrabancov po brúsení, **kompaktné brúsne kotúče XL-DR** (6 A med, 2 S fine) pre rovnomerný a lesklý povrch. **Kotúče na hrubé cistenie XT-DR** a **kefy RD-ZB Bristle** na náročné cistiace práce.: 55-dielne

Predbrúsenie: 25×554005_60 (984F)

Medzbrúsenie: 15×554062_80 (GB-DR)

Finishing: 5×554066_180/6 (XL-DR) 5×554066_280 (XL-DR)

Cistenie: 2×554056_XCRS (XT-DR) 1×573510_80 (RD-ZB)

Brúsny tanier (Ø stopky 6 mm)

Adaptér (M14): 1×554089_50 (tvrdý) 1×554081

Technický opis

Počet dielov	55
Ø kotúčov	50,8 mm
Atribút Názov produktu	Ø 50,8 mm
vhodné pre rýchlo výmenný systém	Roloc™
Druh produktu	Brúsny kotúč