



Vejárovitý brúsny kotúč na ocel', POLIFAN-CURVE (ZA), Plátok Ø × šírka: 125X16mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	566320 125X16
GTIN	4007220790175
Trieda položky	55P

Popis

Prevedenie:

Vejárovitý brúsny kotúč pre náročné spracovanie kútových zvarov. **Radiálny dizajn so špeciálnym usporiadaním lamiel** umožňuje optimálne využitie brúsneho materiálu v rádiuse. Vysoký úber, dlhá životnosť a rozmerová stálosť.

SGP CURVE STEELOX (ZA) so zrnitosťou 40 pre vysoký obrábací výkon.

Použitie:

Precízne brúsenie geometrií kútových zvarov, zrážanie hrán, odhrotovanie. Široké vyhotovenie (L) na kútové zvary >8 mm.

Technický opis

Šírka kotúča	16 mm
Šírka v polomere	14 mm
Zrnitosť	40
Popis tvaru	radiálny
Ø otvora	22,23 mm

pre polomery kútového zvaru	> 8 mm
Ø kotúčov	125 mm
Skratka pre brúsivo	ZA
Podiel železa, síry a chlóru	< 0,1 %
optimalizované pre materiál	Oceľ
maximálna obvodová rýchlosť	80 m/s
Druh produktu	Vejárovitý brúsny kotúč

Údaje o užívatel'ovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 1400 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 55 HRC	vhodný		
Oceľ < 60 HRC	vhodný		
Oceľ < 67 HRC	vhodný		
INOX	podmienene vhodný		
Ti	podmienene vhodný		
GG(G)	podmienene vhodný		
suché	vhodný		