



Brúsny kotúč CC-GRIND-SOLID SG-INOX, Ø kotúčov: 125mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	566362 125
GTIN	4007220237137
Trieda položky	550

Popis

Prevedenie:

Agresívny brúsny kotúč s **integrovaným tanierom zo sklenej tkaniny a patentovaným upínacím a chladiacim systémom.**

Plochá násada bez poškodenia obrobku upínacou maticou. Použitie s adaptérom č. 566365. Pre veľmi vysoký obrábací výkon na INOX.

Použitie:

Na **tvrdé a drsné brúsenie** plôch a hrán.

Hospodárna alternatíva k hrubovacím brúsnym kotúčom s **výrazne redukovaným namáhaním vysokou teplotu, hlukom, prachom a vibráciami.**

Dbajte na plochý uhol nábehu a výkonný pohon (>1 200 W).

Technický opis

Ø otvora	22,23 mm
Ø kotúčov	125 mm
maximálne otáčky	12200 min ⁻¹
Skratka pre brúsivo	Keramika

Podiel železa, síry a chlóru	< 0,1 %
optimalizované pre materiál	INOX
odporúčaný uhol nábehu	5-15 Stupeň
maximálna obvodová rýchlosť	80 m/s
Počet vrstiev	1
Druh produktu	Brúsny kotúč

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Alu mg	podmienene vhodný		
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 1400 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 55 HRC	vhodný		
Oceľ < 60 HRC	vhodný		
Oceľ < 67 HRC	vhodný		
INOX	vhodný		
Ti	vhodný		
GG(G)	vhodný		
CuZn	podmienene vhodný		
suché	vhodný		

Príslušenstvo

Upínacia príruka M14 pre CC-GRIND-SOLID Pre Ø kotúča 115/125

566365 115/125