

**Fibrový kotúč KF 708 poloušľachtilý korund (A), Ø 115 mm, Zrnitosť: 80****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	566400 80
GTIN	4018875992982
Trieda položky	56V

Popis**Prevedenie:**

Vulkanizované vlákno odolné voči roztrhnutiu, ale veľmi pružné. Otvor 22,23 mm a priečne drážky.

Vysoko kvalitný univerzálny fibrový kotúč VSM KF 708 na brúsenie kovov, plastov, dreva alebo podobných materiálov. Typ zrna: **Poloušľachtilý korund (A)**.

Použitie:

Na uhlové brúsky s maximálnou obvodovou rýchlosťou 80 m/s s brúsnymi kotúčmi č. 566650/566670. Na **brúsenie rovných alebo zakrivených povrchov** s vysokou **flexibilitou**.

Technický opis

Zrnitosť	80
Označenie výrobcu	VSM KF 708
Ø kotúčov	115 mm
Séria	KF708
Brusivo	polodrahokamový korund (A)
Skratka pre brusivo	A
Brúsna podložka	vulkanizované vlákno

Podiel železa, síry a chlóru	< 0,1 %
Atribút Názov produktu	Ø 115 mm
Upínač	Rýchlovýmenný systém Roloc™
Ø otvora	22,23 mm
vhodné pre rýchlo výmenný systém	Roloc™
optimalizované pre materiál	Oceľ
maximálna obvodová rýchlosť	80 m/s
maximálne otáčky	13300 min ⁻¹
Druh produktu	Laminátový kotúč

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Alu mg	podmienene vhodný		
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 1400 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 55 HRC	vhodný		
Oceľ < 60 HRC	vhodný		
Oceľ < 67 HRC	podmienene vhodný		
INOX	podmienene vhodný		
Ti	podmienene vhodný		
GG(G)	podmienene vhodný		
CuZn	vhodný		
Plast, sklolaminát	vhodný		
Drevo	vhodný		
suché	vhodný		

Príslušenstvo

Oporný tanier ISOflexibilný/hladký Vonkajší Ø 108	566650 108
---	------------

Oporný tanier ISOstredne tvrdý/rebrovaný Vonkajší Ø 108	566670 108
Oporný taniertvrдый/rebrovaný Vonkajší Ø 115	566672 115