



Technická fréza ozubenie STEEL – hrubé, HM, Typ: A1225



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	547100 A1225
GTIN	4007220937242
Trieda položky	55F

Popis

Prevedenie:

Inovatívna geometria zubov umožňuje **veľmi vysoký rezný výkon pri obrábaní** súčasne pri **pokojnóm chode a dobrom vedení**. Vysoká kvalita povrchu sa dosahuje vďaka optimálnej tvorbe triesok (žiadne ostré triesky). Ø stopky 6 mm.

Použitie:

Optimalizované na obrábanie **ocele a liatiny**.

Technický opis

Tvar	A1225
Celková dĺžka	65 mm
Popis tvaru	Valec
Ozubenie skratka	STEEL
Stupeň jemnosti ozubenia	hrubý
Ø hlavy	12 mm
Ø stopky	6 mm
Dĺžka hlavy	25 mm
Rezný materiál	HM
Druh produktu	Technická fréza

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V_c	Kód ISO
Ocel' < 900 N/mm ²	vhodný		
Ocel' < 1400 N/mm ²	vhodný		
Ocel' < 55 HRC	vhodný		
Ocel' < 60 HRC	vhodný		
Ocel' < 67 HRC	vhodný		
GG(G)	vhodný		