



Vejárovitý brúsny kotúč na INOX, POLIFAN-CURVE (CER), Plátok Ø × šírka: 115X14mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	566325 115X14
GTIN	4007220827444
Trieda položky	55P

Popis

Prevedenie:

Vejárovitý brúsny kotúč pre náročné spracovanie kútových zvarov. **Radiálny dizajn so špeciálnym usporiadaním lamiel** umožňuje optimálne využitie brúsneho materiálu v rádiuse. Vysoký úber, dlhá životnosť a rozmerová stálosť.

SGP CURVE STEELOX (CER) v zrnitosti 60 na jemné povrchy a chladné brúsenie na materiáloch so zlou tepelnou vodivosťou.

Použitie:

Precízne brúsenie geometrií kútových zvarov, zrážanie hrán, odhrotovanie. Stredne široké vyhotovenie (M) na kútové zvary >5 mm.

Technický opis

Šírka kotúča	14 mm
Zrnitosť	60
Popis tvaru	radiálny
pre polomery kútového zvaru	> 5 mm

Ø otvora	22,23 mm
Šírka v polomere	11 mm
Ø kotúčov	115 mm
Skratka pre brúsivo	Keramika
Podiel železa, síry a chlóru	< 0,1 %
optimalizované pre materiál	INOX
maximálna obvodová rýchlosť	80 m/s
Druh produktu	Vejárovitý brúsny kotúč

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Alu mg	podmienene vhodný		
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 1400 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 55 HRC	vhodný		
Oceľ < 60 HRC	vhodný		
Oceľ < 67 HRC	vhodný		
INOX	vhodný		
Ti	vhodný		
GG(G)	podmienene vhodný		
CuZn	podmienene vhodný		
suché	vhodný		