

Garant**Vejárovitý brúsny kotúč Rúno, Ø 125 mm, Porovnanie zrnitosti: 180****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 566340 180 |
| GTIN | 4045197488893 |
| Trieda položky | 56Z |

Popis**Prevedenie:**

Rúnový vejárovitý kotúč s **rozčleneným brúsnym rúnom** na tanieri zo sklenej tkaniny.

Použitie:

- **Na konečnú úpravu povrchov.**
- **Na odstránenie nábehovej farby, čistenie a ľahké začistenie zvarov.**
- **Na jemné brúsenie veľkých plôch a na finálne opracovanie.**

Odporúčané otáčky 4600 – 5300 min⁻¹.

Technický opis

| | |
|----------------------|----------|
| Ø otvora | 22,23 mm |
| Farba | cervená |
| Popis tvaru | šikmý |
| Porovnanie zrnitosti | 180 |
| Stupeň jemnosti | stredný |
| Ø kotúčov | 125 mm |
| Skratka pre brúsivo | A |

| | |
|------------------------------|-------------------------|
| Podiel železa, síry a chlóru | < 0,1 % |
| Atribút Názov produktu | Ø 125 mm |
| optimalizované pre materiál | INOX |
| maximálna obvodová rýchlosť | 80 m/s |
| maximálne otáčky | 12200 min ⁻¹ |
| Druh produktu | Vejárovitý brúsny kotúč |

Údaje o užívateľovi

| | Zhoda | V _c | Kód ISO |
|-------------------------------|--------|----------------|---------|
| Alu mg | vhodný | | |
| Oceľ < 900 N/mm ² | vhodný | | |
| Oceľ < 1400 N/mm ² | vhodný | | |
| Oceľ < 55 HRC | vhodný | | |
| Oceľ < 60 HRC | vhodný | | |
| Oceľ < 67 HRC | vhodný | | |
| INOX | vhodný | | |
| Ti | vhodný | | |
| GG(G) | vhodný | | |
| Plast, sklolaminát | vhodný | | |
| Nátery | vhodný | | |
| Uni | vhodný | | |
| suché | vhodný | | |