

Garant**Vejárovitý brúsny kotúč Rúno, Ø 125 mm, Porovnanie zrnitosti: 280****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	566340 280
GTIN	4045197488909
Trieda položky	56Z

Popis**Prevedenie:**

Rúnový vejárovitý kotúč s **rozčleneným brúsnym rúnom** na tanieri zo sklenej tkaniny.

Použitie:

- **Na konečnú úpravu povrchov.**
- **Na odstránenie nábehovej farby, čistenie a ľahké začistenie zvarov.**
- **Na jemné brúsenie veľkých plôch a na finálne opracovanie.**

Odporúčané otáčky 4600 – 5300 min⁻¹.

Technický opis

Ø otvora	22,23 mm
Stupeň jemnosti	jemná
Popis tvaru	šikmý
Farba	modrá
Porovnanie zrnitosti	280
Ø kotúčov	125 mm
Skratka pre brúsivo	A

Podiel železa, síry a chlóru	< 0,1 %
Atribút Názov produktu	Ø 125 mm
optimalizované pre materiál	INOX
maximálna obvodová rýchlosť	80 m/s
maximálne otáčky	12200 min ⁻¹
Druh produktu	Vejárovitý brúsny kotúč

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Alu mg	vhodný		
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 1400 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 55 HRC	vhodný		
Oceľ < 60 HRC	vhodný		
Oceľ < 67 HRC	vhodný		
INOX	vhodný		
Ti	vhodný		
GG(G)	vhodný		
Plast, sklolaminát	vhodný		
Nátery	vhodný		
Uni	vhodný		
suché	vhodný		