

**Fibrový kotúč KF 708 poloušľachtily korund (A), Ø 115 mm, Zrnitost: 16****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	566400 16
GTIN	4018875992838
Trieda položky	56V

Popis**Prevedenie:**

Vulkanizované vlákno odolné voči roztrhnutiu, ale veľmi pružné. Otvor 22,23 mm a priečne drážky.

Vysoko kvalitný univerzálny fibrový kotúč VSM KF 708 na brúsenie kovov, plastov, dreva alebo podobných materiálov. Typ zrna: **Poloušľachtily korund (A)**.

Použitie:

Na uhlové brúsky s maximálnou obvodovou rýchlosťou 80 m/s s brúsnymi kotúčmi č. 566650/566670. Na **brúsenie rovných alebo zakrivených povrchov** s vysokou **flexibilitou**.

Technický opis

Zrnitost'	16
Označenie výrobcu	VSM KF 708
Ø kotúčov	115 mm
Brusivo	polodrahokamový korund (A)
Skratka pre brusivo	A
Brúsna podložka	vulkanizované vlákno
Podiel železa, síry a chlóru	< 0,1 %

Atribút	Názov produktu	Ø 115 mm
Upínač		Rýchlovýmenný systém Roloc™
Ø otvora		22,23 mm
vhodné pre rýchlo výmenný systém		Roloc™
optimalizované pre materiál		Oceľ
maximálna obvodová rýchlosť		80 m/s
maximálne otáčky		13300 min ⁻¹
Druh produktu		Laminátový kotúč

Údaje o užívatelovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Alu mg	podmienene vhodný		
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 1400 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 55 HRC	vhodný		
Oceľ < 60 HRC	vhodný		
Oceľ < 67 HRC	podmienene vhodný		
INOX	podmienene vhodný		
Ti	podmienene vhodný		
GG(G)	podmienene vhodný		
CuZn	vhodný		
Plast, sklolaminát	vhodný		
Drevo	vhodný		
suché	vhodný		

Príslušenstvo

Oporný taniertvrдый/rebrovaný Vonkajší Ø 115	566672 115
Oporný tanier ISOstredne tvrdый/rebrovaný Vonkajší Ø 108	566670 108

Oporný tanier ISOflexibilný/hladký Vonkajší Ø 108

566650 108