

**Technická fréza ozubenie STEEL – hrubé, HM, Typ: G1225****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	547100 G1225
GTIN	4007220937082
Trieda položky	55F

Popis**Prevedenie:**

Inovatívna geometria zubov umožňuje **veľmi vysoký rezný výkon pri obrábaní** súčasne pri **pokojnóm chode a dobrom vedení**. Vysoká kvalita povrchu sa dosahuje vďaka optimálnej tvorbe triesok (žiadne ostré triesky). Ø stopky 6 mm.

Použitie:

Optimalizované na obrábanie **ocele a liatiny**.

Technický opis

Stupeň jemnosti ozubenia	hrubý
Tvar	G1225
Popis tvaru	zašpicatený oblúk
Celková dĺžka	70 mm
Ø hlavy	12 mm
Ozubenie skratka	STEEL
Ø stopky	6 mm
Dĺžka hlavy	25 mm
Rezný materiál	HM
Druh produktu	Technická fréza

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V_c	Kód ISO
Ocel' < 900 N/mm ²	vhodný		
Ocel' < 1400 N/mm ²	vhodný		
Ocel' < 55 HRC	vhodný		
Ocel' < 60 HRC	vhodný		
Ocel' < 67 HRC	vhodný		
GG(G)	vhodný		