

Garant**Vejárový brúsny kotúč M14 Tkanina (A), Ø 125 mm×20 mm, Zrnitost: 40****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	566350 40
GTIN	4045197344434
Trieda položky	51M

Popis**Prevedenie:**

Lamely usporiadané do tvaru vejára okolo osi nástroja. **Priame uchytienie M14**. Extrémne flexibilné.

Brúsna tkanina normálny korund (A).

Použitie:

Pre jemné brúsne práce na zvlneých plochách.

Technický opis

Zrnitosť	40
Brusivo	Normálny korund (A)
Skratka pre brusivo	A
Podiel železa, síry a chlóru	< 0,1 %
Ø kotúčov	125 mm
Šírka kotúča	20 mm

Atribút Názov produktu	Ø 125 mm×20 mm
Závit	M14
optimalizované pre materiál	INOX
optimalizované pre materiál	Oceľ
maximálna obvodová rýchlosť	80 m/s
Druh produktu	Vejárovité brúsne koliesko

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Alu mg	vhodný		
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 1400 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 55 HRC	vhodný		
Oceľ < 60 HRC	podmienene vhodný		
INOX	vhodný		
Ti	podmienene vhodný		
GG(G)	vhodný		
CuZn	vhodný		
Plast, sklolaminát	vhodný		
Drevo	vhodný		
Nátery	podmienene vhodný		
suché	vhodný		