

Garant**Sada brúsnych teliesok jemná, AR, Počet brúsnych kolíkov: 10****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	550100 10
GTIN	4045197239082
Trieda položky	51E

Popis**Prevedenie:**

Brúsne telieska GARANT (certifikované a kontrolované prostredníctvom OSA podľa EN 12 413) sú z hľadiska stupňa tvrdosti, spojiva, druhov a veľkostí zŕn určené špeciálne na uvedené prípady použitia a podľa možnosti na najširšie spektrum použitia. Presný obeh bez obvodového hádzania zabezpečuje prácu bez vibrácií a je šetrný voči ľuďom, strojom a obrobku. Brúsne telieska GARANT sú univerzálne určené na **brúsenie hrán a plôch** a vyznačujú sa vysokým výkonom pri úbere materiálu v spojení s dlhou životnosťou a rovnomernou kvalitou povrchu obrobku.

Stopka Ø 3 mm × 30 mm. Odporúčaná obvodová rýchlosť 30 – 50 m/s.

Keramicky spojené brúsne telieska v **ružovom ušľachtilom korunde (AR)**. Stredne tvrdé vyhotovenie.

Sortiment s vybranými brúsnymi telieskami v najbežnejších tvaroch a rozmeroch.

Použitie:

Na univerzálne obrábanie **nelegovanej a nízko legovanej ocele a ocelevej liatiny**.

Odporúčaná rýchlosť rezania 30 – 50 m/s.

Rozsah balenia:

Po 1 brúsnom teliesku ZY0205 / ZY0306 / ZY0510 / ZY1303 / ZY1604 / KU06 / KU10 / SP0306 / D18 0708 / B53 0816.

Technický opis

Počet brúsnych kolíkov	10
Stupeň jemnosti	jemná
Brusivo	Normálny korund (A)
Skratka pre brusivo	A
Atribút Názov produktu	AR
Ø stopky	3 mm
Dĺžka stopky	30 mm
Druh produktu	Brúsne teliesko