

**Garant****Sada brúsnych teliesok hrubý, AR, Počet brúsnych kolíkov: 10**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	550200 10
GTIN	4045197239099
Trieda položky	51E

## Popis

### Prevedenie:

**Brúsne telieska GARANT** (certifikované a kontrolované prostredníctvom OSA podľa EN 12 413) sú z hľadiska stupňa tvrdosti, spojiva, druhov a veľkostí zŕn určené špeciálne na uvedené prípady použitia a podľa možnosti na najširšie spektrum použitia. Presný obeh bez obvodového hádzania zabezpečuje prácu bez vibrácií a je šetrný voči ľuďom, strojom a obrobku. Brúsne telieska GARANT sú univerzálne určené na **brúsenie hrán a plôch** a vyznačujú sa vysokým výkonom pri úbere materiálu v spojení s dlhou životnosťou a rovnomernou kvalitou povrchu obrobku.

Stopka Ø 6 mm × 40 mm.

Keramicky spojené brúsne telieska v **ružovom ušľachtilom korunde (AR)**. Stredne tvrdé vyhotovenie.

Sortiment s vybranými brúsnymi telieskami v najbežnejších tvaroch a rozmeroch.

### Použitie:

Na univerzálne obrábanie **nelegovanej a nízko legovanej ocele a oceleovej liatiny**.

Odporúčaná rýchlosť rezania 30 – 50 m/s.

### Rozsah balenia:

Po 1 brúsnom teliesku ZY1020 / ZY1325 / ZY1632 / ZY2006 / ZY2025 / SP1320 / SP2032 / KE2032 / KU16 / KU20.

**Technický opis**

Počet brúsnych kolíkov	10
Stupeň jemnosti	hrubý
Brusivo	Normálny korund (A)
Skratka pre brusivo	A
Atribút Názov produktu	AR
Ø stopky	6 mm
Dĺžka stopky	40 mm
Druh produktu	Brúsne teliesko