



Technická fréza ozubenie INOX – hrubé, HM, Typ: F1020



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	547200 F1020
GTIN	4007220952351
Trieda položky	55F

Popis

Prevedenie:

Inovatívna geometria zubov umožňuje **veľmi vysoký rezný výkon pri obrábaní** súčasne pri **pokojnóm chode a dobrom vedení**. Vynikajúca tvorba triesok a výsledky viditeľné na povrchu, nízky prenos tepla na materiál (žiadne nábehové farby). Ø stopky 6 mm.

Použitie:

Optimalizované na obrábanie **austenitických ocelí, nehrdzavejúcich ocelí a ocelí odolných voči kyselinám**, mäkkých titánových zliatin a neželezných kovov.

Technický opis

Tvar	F1020
Popis tvaru	gulatý oblúk
Celková dĺžka	60 mm
Stupeň jemnosti ozubení	hrubý
Ozubenie skratka	INOX
Ø hlavy	10 mm
Ø stopky	6 mm
Dĺžka hlavy	20 mm
Rezný materiál	HM
Druh produktu	Technická fréza

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V_c	Kód ISO
Alu mg	podmienene vhodný		
INOX	vhodný		
Ti	podmienene vhodný		
CuZn	podmienene vhodný		