



Sada brúsnych teliesok jemná, AD-AW, Počet brúsnych kolíkov: 10



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky

550310 10

GTIN

4027497219902

Trieda položky

56L

Popis

Prevedenie:

Brúsne telieska LUKAS (certifikované a kontrolované prostredníctvom OSA podľa EN 12 413) sú z hľadiska stupňa tvrdosti, spojiva, druhov a veľkostí zŕn určené špeciálne na uvedené prípady použitia a podľa možnosti na najširšie spektrum použitia. Presný obeh bez obvodového hádzania zabezpečuje prácu bez vibrácií a je šetrný voči ľuďom, strojom a obrobku. Brúsne telieska LUKAS sú univerzálne určené na **brúsenie hrán a plôch** a vyznačujú sa vysokým výkonom pri úbere materiálu v spojení s dlhou životnosťou a rovnomernou kvalitou povrchu obrobku.

Stopka \varnothing 3 mm \times 50 mm.

Sortiment s vybranými brúsnymi telieskami v najbežnejších tvaroch a rozmeroch.

Malé brúsne telieska so **zmiešaným zrnom (AD-AW)** z normálneho korundu, ušľachtitého korundu tmavočerveného a jednokryštálového korundu bieleho (LUKAS označenie NDW) v zrne 100 (jemné). Keramická väzba. Stopka \varnothing 3 mm, dĺžka stopky 50 mm.

Použitie:

Brúsne telieska s vysokou tvarovou stabilitou sú vhodné najmä na jemné a hranové obrábanie **(tvrdených) nástrojových** a **Cr-Ni ocelí** vo výrobe náradia a foriem. Odporúčaná rezná rýchlosť 10 – 30 m/s.

Rozsah balenia:

Po 1 brúsnom teliesku č. 551510 veľ. ZY0408 / ZY0610 / ZY0810 / ZY1013 / SP0510 / SP0810 / WR1013 / KU04 / KU06 / KU08.

Technický opis

Počet brúsnych kolíkov	10
Stupeň jemnosti	jemná
Brusivo	Normálny korund (A)
Skratka pre brusivo	A
Atribút Názov produktu	AD-AW
Ø stopky	3 mm
Dĺžka stopky	50 mm
Druh produktu	Brúsne teliesko