

**Jemná niť- Medzný kaliber 6H, M × stúpanie: 14X1,5****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	486100 14X1,5
GTIN	2050001675378
Trieda položky	48B

**Popis****Prevedenie:**

Brúsený prvý závit (od 1 mm stúpania) odstraňuje hrubé znečistenie na obrobku a zabraňuje predčasnému vylomeniu prvého závit.

Vyhotovenie podľa **DIN 2279 – 2299**.

**Strana na správne a nepodarkové rozmery na jednej rukoväti (DIN 2240, časť 1, tvar R).**

Strana na nepodarkové rozmery označená červenou farbou.

**Použitie:**

Pre metrický ISO jemný závit, vpravo DIN 13.

**Norma:**

Toleranzen und Abmaße nach **DIN ISO 1502**.

**Upozornenie:**

Závitové kalibre pre jemný závit s inými stúpaniami, Whitworth, trapézové, oblé, UNC, UNF a NPT závit; ľavý závit sa dodáva na vyžiadanie.

**Technický opis**

Tolerančná trieda	6H
Stúpanie závitov	1,5 mm
Závit	M14
Norma	DIN 13
Druh závit	MF
Tolerančné pole	H
Kvalita	6
Druh kalibru	Strana nepodarkového rozmeru

Druh kalibru	dobrá strana kalibru
Kalibrácia	L10
Druh produktu	Závitový medzný kalibračný trň

**Služby**

Kalibrácia DAkkSMedzný závitový kaliber Maximálny Ø 90	028590 90
KalibráciaMedzný závitový kaliber Maximálny Ø 20	028550 20