

Jemná niť- Medzný kaliber 6H, M × stúpanie: 16X1**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	486100 16X1
GTIN	2050001675385
Trieda položky	48B

Popis**Prevedenie:**

Brúsený prvý závit (od 1 mm stúpania) odstraňuje hrubé znečistenie na obrobku a zabraňuje predčasnému vylomeniu prvého závit.

Vyhotovenie podľa **DIN 2279 – 2299**.

Strana na správne a nepodarkové rozmery na jednej rukoväti (DIN 2240, časť 1, tvar R).

Strana na nepodarkové rozmery označená červenou farbou.

Použitie:

Pre metrický ISO jemný závit, vpravo DIN 13.

Norma:

Toleranzen und Abmaße nach **DIN ISO 1502**.

Upozornenie:

Závitové kalibre pre jemný závit s inými stúpaniami, Whitworth, trapézové, oblé, UNC, UNF a NPT závit; ľavý závit sa dodáva na vyžiadanie.

Technický opis

Stúpanie závitov	1 mm
Tolerančná trieda	6H
Závit	M16
Norma	DIN 13
Druh závit	MF
Kvalita	6
Tolerančné pole	H
Druh kalibru	Strana nepodarkového rozmeru

Druh kalibru	dobrá strana kalibru
Kalibrácia	L10
Druh produktu	Závitový medzný kalibračný trň

Služby

KalibráciaMedzný závitový kaliber Maximálny Ø 20	028550 20
Kalibrácia DAkkSMedzný závitový kaliber Maximálny Ø 90	028590 90