

Závit Kalibračný krúžok pre nepodarkové rozmery 6g, Závit: M36



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	486050 M36
GTIN	2050001037787
Trieda položky	48B

Popis

Prevedenie:

Brúsený prvý závit odstraňuje hrubé znečistenie na obrobku a zabraňuje predčasnému vylomeniu prvého závit. Vyhotovenie podľa DIN 2279 – 2299.

Použitie:

Pre metrické ISO závit, vpravo DIN 13.

Norma:

Toleranzen und Abmaße nach **DIN ISO 1502**.

Upozornenie:

Závitové kalibre pre závit s inými stúpaniami, Withworth, trapézové, oblé, UNC, UNF, NPT závit a ľavé závit sa dodávajú na vyžiadanie.

Technický opis

Závit	M36
Tolerančná trieda	6g
Stúpanie závitov	4 mm
Kalibrácia	L12

Tolerančné pole	g
Druh kalibru	Strana nepodarkového rozmeru
Druh závitu	M
Norma	DIN 13
Kvalita	6
Druh produktu	Závitový kalibračný krúžok pre nepodarkový rozmer

Služby

Kalibrácia DAKK SZávitový kalibračný krúžok Maximálny Ø 100	028640 100
Kalibrácia Závitový kalibračný krúžok Maximálny Ø 60	028600 60