

**Jemná niť- Medzný kaliber 6H, M × stúpanie: 10X1,25****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

|                  |                |
|------------------|----------------|
| Číslo objednávky | 486100 10X1,25 |
| GTIN             | 2050001675316  |
| Trieda položky   | 48B            |

**Popis****Prevedenie:**

Brúsený prvý závit (od 1 mm stúpania) odstraňuje hrubé znečistenie na obrobku a zabraňuje predčasnému vylomeniu prvého závitu.

Vyhotovenie podľa **DIN 2279 – 2299**.

**Strana na správne a nepodarkové rozmery na jednej rukoväti (DIN 2240, časť 1, tvar R).**

Strana na nepodarkové rozmery označená červenou farbou.

**Použitie:**

Pre metrický ISO jemný závit, vpravo DIN 13.

**Norma:**

Toleranzen und Abmaße nach **DIN ISO 1502**.

**Upozornenie:**

Závitové kalibre pre jemný závit s inými stúpaniami, Whitworth, trapézové, oblé, UNC, UNF a NPT závit; ľavý závit sa dodáva na vyžiadanie.

**Technický opis**

|                   |                              |
|-------------------|------------------------------|
| Závit             | M10                          |
| Stúpanie závitov  | 1,25 mm                      |
| Tolerančná trieda | 6H                           |
| Druh závitu       | MF                           |
| Norma             | DIN 13                       |
| Tolerančné pole   | H                            |
| Kvalita           | 6                            |
| Druh kalibru      | Strana nepodarkového rozmeru |

|               |                                |
|---------------|--------------------------------|
| Druh kalibru  | dobrá strana kalibru           |
| Kalibrácia    | L10                            |
| Druh produktu | Závitový medzný kalibračný trň |

### Služby

|   |           |
|---|-----------|
| Kalibrácia Medzný závitový kaliber Maximálny Ø 20       | 028550 20 |
| Kalibrácia DAkkS Medzný závitový kaliber Maximálny Ø 90 | 028590 90 |