

Jemná niť- Kalibračný krúžok pre správne rozmery 6g, M × stúpanie: 27X2**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	486110 27X2
GTIN	2050001035790
Trieda položky	48B

Popis**Prevedenie:**

Brúsený prvý závit (od 1 mm stúpania) odstraňuje hrubé znečistenie na obrobku a zabraňuje predčasnému vylomeniu prvého závit.

Vyhotovenie podľa **DIN 2279 – 2299**.

Použitie:

Pre metrický ISO jemný závit, vpravo DIN 13.

Norma:

Toleranzen und Abmaße nach **DIN ISO 1502**.

Upozornenie:

Závitové kalibre pre jemný závit s inými stúpaniami, Whitworth, trapézové, oblé, UNC, UNF a NPT závit; ľavý závit sa dodáva na vyžiadanie.

Technický opis

Stúpanie závitov	2 mm
Závit	M27
Tolerančná trieda	6g
Kalibrácia	L12

Tolerančné pole	g
Druh kalibru	dobrá strana kalibru
Norma	DIN 13
Druh závitů	MF
Kvalita	6
Druh produktu	Závitový kalibrační krúžok pre správny rozmer

Služby

Kalibrácia DAKKS Závitový kalibrační krúžok Maximálny Ø 100	028640 100
Kalibrácia Závitový kalibrační krúžok Maximálny Ø 60	028600 60