

Jemná niť- Kalibračný krúžok pre správne rozmery 6g, M × stúpanie: 20X1**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	486110 20X1
GTIN	2050001035691
Trieda položky	48B

Popis**Prevedenie:**

Brúsený prvý závit (od 1 mm stúpania) odstraňuje hrubé znečistenie na obrobku a zabraňuje predčasnému vylomeniu prvého závit.

Vyhotovenie podľa **DIN 2279 – 2299**.

Použitie:

Pre metrický ISO jemný závit, vpravo DIN 13.

Norma:

Toleranzen und Abmaße nach **DIN ISO 1502**.

Upozornenie:

Závitové kalibre pre jemný závit s inými stúpaniami, Whitworth, trapézové, oblé, UNC, UNF a NPT závit; ľavý závit sa dodáva na vyžiadanie.

Technický opis

Stúpanie závitov	1 mm
Závit	M20
Tolerančná trieda	6g
Kalibrácia	L12

Tolerančné pole	g
Druh kalibru	dobrá strana kalibru
Druh závitů	MF
Norma	DIN 13
Kvalita	6
Druh produktu	Závitový kalibrační krůžok pre správny rozmer

Služby

Kalibrácia Závitový kalibrační krůžok Maximální Ø 20	028600 20
Kalibrácia DAkkS Závitový kalibrační krůžok Maximální Ø 100	028640 100