

Jemná niť- Medzný kaliber 6H, M × stúpanie: 38X1,5**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 486100 38X1,5 |
| GTIN | 2050001675620 |
| Trieda položky | 48B |

Popis**Prevedenie:**

Brúsený prvý závit (od 1 mm stúpania) odstraňuje hrubé znečistenie na obrobku a zabraňuje predčasnému vylomeniu prvého závitu.

Vyhotovenie podľa **DIN 2279 – 2299**.

Strana na správne a nepodarkové rozmery na jednej rukoväti (DIN 2240, časť 1, tvar R).

Strana na nepodarkové rozmery označená červenou farbou.

Použitie:

Pre metrický ISO jemný závit, vpravo DIN 13.

Norma:

Toleranzen und Abmaße nach **DIN ISO 1502**.

Upozornenie:

Závitové kalibre pre jemný závit s inými stúpaniami, Whitworth, trapézové, oblé, UNC, UNF a NPT závit; ľavý závit sa dodáva na vyžiadanie.

Technický opis

| | |
|-------------------|------------------------------|
| Závit | M38 |
| Tolerančná trieda | 6H |
| Stúpanie závitov | 1,5 mm |
| Norma | DIN 13 |
| Druh závitu | MF |
| Tolerančné pole | H |
| Kvalita | 6 |
| Druh kalibru | Strana nepodarkového rozmeru |

| | |
|---------------|--------------------------------|
| Druh kalibru | dobrá strana kalibru |
| Kalibrácia | L10 |
| Druh produktu | Závitový medzný kalibračný trň |

Služby

| | |
|--|-----------|
| Kalibrácia DAkkSMedzný závitový kaliber Maximálny Ø 90 | 028590 90 |
| KalibráciaMedzný závitový kaliber Maximálny Ø 60 | 028550 60 |