

**Fíbový kotouč ZF 714 zirkonový korund (ZA), Ø 115 mm, Zrnitost: 60****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	566430 60
GTIN	4018875526118
Trieda položky	56V

Popis**Prevedenie:**

Vulkanizované vlákno odolné voči roztrhnutiu, ale veľmi pružné. Otvor 22,23 mm a priečne drážky.

Fíbové kotúče VSM ZF 714 s vysokým brúsnym výkonom pri dobrej životnosti. Chladné brúsenie. Špeciálne pre legované ocele, neželezné kovy a sivú liatinu.

Typ zrnitosti: **Zirkónový korund (ZA) s brúsne aktívnou povrchovou úpravou.**

Použitie:

Na uhlové brúsky s maximálnou obvodovou rýchlosťou 80 m/s s brúsnymi kotúčmi č.566650/6670. Na **brúsenie rovných alebo zakrivených povrchov** s vysokou **flexibilitou.**

Technický opis

Zrnitosť	60
Ø kotúčov	115 mm
Séria	Ozubenie ZF714
Brusivo	Zirkónový korund (ZA)
Skratka pre brusivo	ZA
Brúsna podložka	Laminátový kotúč

Podiel železa, síry a chlóru	< 0,1 %
Atribút Názov produktu	Ø 115 mm
Ø otvora	22,23 mm
optimalizované pre materiál	INOX
optimalizované pre materiál	Oceľ
maximálna obvodová rýchlosť	80 m/s
maximálne otáčky	13300 min ⁻¹
Druh produktu	Laminátový kotúč

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 1400 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 55 HRC	vhodný		
Oceľ < 60 HRC	vhodný		
Oceľ < 67 HRC	vhodný		
INOX	vhodný		
Ti	podmienene vhodný		
GG(G)	vhodný		
CuZn	vhodný		
suché	vhodný		