


Garant**Vejárovitý brúsny kotúč Rúno (ZA), stredný, Ø hlavy×šírka hlavy: 30X20mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 554906 30X20 |
| GTIN | 4045197679833 |
| Trieda položky | 51E |

Popis

Prevedenie:

Vejárovité usporiadanie rúnových lamiel okolo osi nástroja. Ø stopky 6 mm. Obzvlášť odolné a jemne štruktúrované rúno so zirkónovým korundom (ZA). **Ideálne na obrábanie ušľachtilej ocele.**

Použitie:

Na odstraňovanie nečistôt a oxidových vrstiev na kovoch, ako aj na matnenie Cr-Ni a iných nehrdzavejúcich ocelí, ako aj neželezných kovov.

Technický opis

| | |
|----------------------|-------------------------|
| odporúčané otáčky | 7500 min ⁻¹ |
| maximálne otáčky | 14000 min ⁻¹ |
| Šírka hlavy | 20 mm |
| Ø stopky | 6 mm |
| Ø hlavy | 30 mm |
| Skratka pre brúsivo | ZA |
| Porovnanie zrnitosti | 180 |
| Stupeň jemnosti | stredný |

| | |
|------------------------|-------------------------|
| Atribút Názov produktu | stredný |
| Druh produktu | Vejárovitý brúsny kotúč |

Údaje o užívatel'ovi

| | Zhoda | V _c | Kód ISO |
|-------------------------------|-------------------|----------------|---------|
| Alu mg | podmienene vhodný | | |
| Oceľ < 900 N/mm ² | vhodný | | |
| Oceľ < 1400 N/mm ² | vhodný | | |
| Oceľ < 55 HRC | vhodný | | |
| Oceľ < 60 HRC | podmienene vhodný | | |
| Oceľ < 67 HRC | podmienene vhodný | | |
| INOX | vhodný | | |
| Ti | podmienene vhodný | | |
| GG(G) | vhodný | | |
| CuZn | vhodný | | |
| Plast, sklolaminát | vhodný | | |
| Drevo | vhodný | | |
| Nátery | podmienene vhodný | | |
| suché | vhodný | | |