

**Fibrový kotúč KF 708 poloušľachtilý korund (A), Ø 125 mm, Zrnitosť: 80****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	566500 80
GTIN	4018875881705
Trieda položky	56V

**Popis****Prevedenie:**

**Vulkanizované vlákno odolné voči roztrhnutiu, ale veľmi pružné.** Otvor 22,23 mm a priečne drážky.

**Vysoko kvalitný univerzálny fibrový kotúč VSM KF 708** na brúsenie kovov, plastov, dreva alebo podobných materiálov. Typ zrna: **Poloušľachtilý korund (A)**.

**Použitie:**

Na uhlové brúsky s maximálnou obvodovou rýchlosťou 80 m/s s brúsnymi kotúčmi č. 566650/566670. Na **brúsenie rovných alebo zakrivených povrchov** s vysokou **flexibilitou**.

**Technický opis**

Označenie výrobcu	VSM KF 708
Zrnitosť	80
Ø kotúčov	125 mm
Brusivo	polodrahokamový korund (A)
Skratka pre brusivo	A
Brúsna podložka	vulkanizované vlákno
Podiel železa, síry a chlóru	< 0,1 %

Atribút	Názov produktu	Ø 125 mm
Upínač		Rýchlovýmenný systém Roloc™
Ø otvora		22,23 mm
vhodné pre rýchlo výmenný systém		Roloc™
optimalizované pre materiál		Oceľ
maximálna obvodová rýchlosť		80 m/s
maximálne otáčky		12200 min <sup>-1</sup>
Druh produktu		Laminátový kotúč

## Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Alu mg	podmienene vhodný		
Oceľ < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný		
Oceľ < 1400 N/mm <sup>2</sup>	vhodný		
Oceľ < 55 HRC	vhodný		
Oceľ < 60 HRC	vhodný		
Oceľ < 67 HRC	podmienene vhodný		
INOX	podmienene vhodný		
Ti	podmienene vhodný		
GG(G)	podmienene vhodný		
CuZn	vhodný		
Plast, sklolaminát	vhodný		
Drevo	vhodný		
suché	vhodný		

## Príslušenstvo

Oporný taniertvrдый/rebrovaný Vonkajší Ø 125	566672 125
Oporný tanier ISOstredne tvrdый/rebrovaný Vonkajší Ø 117	566670 117

Oporný tanier ISOflexibilný/hladký Vonkajší Ø 117

566650 117