


HOLEX**Vejárovitý brúsny kotúč (SiC), Zrnitosť 80, Ø hlavy×šírka hlavy: 30X10mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	554660 30X10
GTIN	4045197240989
Trieda položky	52E

Popis**Prevedenie:**

Vejárové usporiadanie lamiel okolo osi nástroja.

Brúsne lamely posypané **silícium-karbidovým zrnom (SiC)**. Ø stopky 6 mm.

Použitie:

Prevažne pre jemné brúsenie a leštenie na väčších polomeroch vo výrobe nástrojov a foriem, vo výrobe nádob a prístrojov. Brúsne lamely sa prispôbujú kontúram obrobku.

Technický opis

Zrnitosť	80
Šírka hlavy	10 mm
maximálne otáčky	25400 min ⁻¹
odporúčané otáčky	16000 min ⁻¹
Ø stopky	6 mm
Ø hlavy	30 mm
Brusivo	karbid kremíka (SiC)
Skratka pre brusivo	SiC

Atribút Názov produktu	Zrnitosť 80
Druh produktu	Vejárovitý brúsny kotúč

Údaje o užívatel'ovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Alu mg	vhodný		
Oceľ < 1400 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 55 HRC	vhodný		
Oceľ < 60 HRC	vhodný		
Oceľ < 67 HRC	podmienene vhodný		
INOX	vhodný		
Ti	podmienene vhodný		
GG(G)	vhodný		
CuZn	vhodný		
Plast, sklolaminát	vhodný		
Kameň	podmienene vhodný		
Nátery	podmienene vhodný		
suché	vhodný		