



## Malé brúsne teliesko jemná, AD-AW, Typ: KU08



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	551510 KU08
GTIN	4027497208104
Trieda položky	56L

### Popis

#### Prevedenie:

**Brúsne telieska LUKAS** (certifikované a kontrolované prostredníctvom OSA podľa EN 12 413) sú z hľadiska stupňa tvrdosti, spojiva, druhov a veľkostí zŕn určené špeciálne na uvedené prípady použitia a podľa možnosti na najširšie spektrum použitia. Presný obeh bez obvodového hádzania zabezpečuje práce bez vibrácií a je šetrný voči ľuďom, strojom a obrobku. Brúsne telieska LUKAS sú univerzálne určené na **brúsenie hrán a plôch** a vyznačujú sa vysokým výkonom pri úbere materiálu v spojení s dlhou životnosťou a rovnomernou kvalitou povrchu obrobku.

Malé brúsne telieska so **zmiešaným zrnom (AD-AW)** z normálneho korundu, ušľachtilého korundu tmavočerveného a jednokryštálového korundu bieleho (LUKAS označenie NDW) v zrne 100 (jemné). Keramická väzba. Stopka  $\varnothing$  3 mm, dĺžka stopky 50 mm.

#### Použitie:

Brúsne telieska s vysokou tvarovou stabilitou sú vhodné najmä na jemné a hranové obrábanie (**tvrdených**) nástrojových a **Cr-Ni ocelí** vo výrobe náradia a foriem. Odporúčaná rezná rýchlosť 10 – 30 m/s.

### Technický opis

Dĺžka stopky	50 mm
--------------	-------

Ø hlavy	8 mm
Stupeň jemnosti	jemná
Ø stopky	3 mm
Dĺžka hlavy	8 mm
Skratka pre brúsivo	A
Atribút Názov produktu	AD-AW
Druh produktu	Brúsne teliesko