

**Fibrový kotúč XF 870 (CER), Ø 115 mm, Zrnitost: 80****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	566460 80
GTIN	4018875312582
Trieda položky	56V

Popis**Prevedenie:**

Vulkanizované vlákno odolné voči roztrhnutiu, ale veľmi pružné. Otvor 22,23 mm a priečne drážky.

VSM XF 870 fibrový kotúč s **veľmi vysokým a agresívnym brúsnym výkonom**, výborná životnosť. Chladné brúsenie. Najlepšia vhodnosť pre všetky ocele, vysoko žiaruvzdorné Ni zliatiny a CrNi ocele.

Typ zrna: **Keramické zrno s chladiacou brúsnou aktívnou povrchovou vrstvou (TOP SIZE).**

Použitie:

Na uhlové brúsky s maximálnou obvodovou rýchlosťou 80 m/s s brúsnymi kotúčmi č. 566650/6670. Na **brúsenie rovných alebo zakrivených povrchov** s vysokou **flexibilitou**.

Technický opis

Zrnitosť	80
Ø kotúčov	115 mm
Brusivo	Keramické zrno s chladiacim aktívnym brúsnym povlakom (TOP SIZE)

Skratka pre brúsivo	Keramika
Brúsna podložka	Laminátový kotúč
Podiel železa, síry a chlóru	< 0,1 %
Atribút Názov produktu	Ø 115 mm
Ø otvora	22,23 mm
optimalizované pre materiál	INOX
optimalizované pre materiál	Oceľ
maximálna obvodová rýchlosť	80 m/s
maximálne otáčky	13300 min ⁻¹
Druh produktu	Laminátový kotúč

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Alu mg	podmienene vhodný		
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 1400 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 55 HRC	vhodný		
Oceľ < 60 HRC	vhodný		
Oceľ < 67 HRC	vhodný		
INOX	podmienene vhodný		
Ti	podmienene vhodný		
GG(G)	vhodný		
CuZn	vhodný		
suché	vhodný		

Príslušenstvo

Oporný tanier ISOstredne tvrdý/rebrovaný Vonkajší Ø 108	566670 108
Oporný tanier ISOflexibilný/hladký Vonkajší Ø 108	566650 108

Oporný taniertvrký/rebrovaný Vonkajší Ø 115

566672 115